


UV-C Sistema de Desinfección de Alto Poder

UV-C Area



APLICACIONES

- Instalaciones médicas.
- Salas de conferencias.
- Salones de escuela.
- Cocinas comerciales.
- Restaurantes/Cafeterías.
- Baños públicos.
- Vestidores públicos.
- Oficinas en general.
- Salas de espera.
- Otras áreas públicas.

APROBACIONES

- Cumple estándares de UL 153.
- Cumple estándares de RoHS.
- Cumple estándares de BAA.
- Comprobado por ATAL (ata-labs.com).

CARACTERÍSTICAS

- Sistema móvil UV-C para desinfectar y eliminar espacios de micro-organismos.
- Utiliza ocho lámparas UVC germicidas con tapas de cerámica.
- Fácil reemplazo de la lámpara UVC.
- Soporte con ruedas para una fácil colocación de la unidad.
- Cable de alimentación de 20 pies 5-15p (estándar en 120V).
- Cubierta protectora.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Interruptor de encendido secundario con temporizador habilitado para WiFi y encendido/apagado configuración controlada a través de IOS o Android.
- Sensor de ocupación.

DIMENSIONES

- Diametro del centro: 12 pulgadas.
- Altura: 1.52 metros (incluyendo base).
- Base: Largo 76.2cm x Ancho 50.8cm.

PESO

- 29.03 Kilogramos.

UVC

- 254nm longitud de onda.
- Irradiancia: .34mJ/cm² a 1.52 metros.
- No produce ozono ni otros contaminantes secundarios.

ELECTRICO

- 320W (8 lámparas: 40W cada una).
- 120V; 60Hz.
- Cumple estandares de FCC con Parte 15 Clase A.
- Control de iluminación por medio de sensores de ocupación de PIR y ultrasonido hasta 304.8 metros cuadrados (m²).

CONSTRUCCIÓN

- Carcasa ligera de aluminio con pintura en polvo de poliéster antimicrobiano.
- Irradiancia: .34 mJ/cm² a 1.52 metros.
- No produce ozono ni otros contaminantes secundarios.
- Lámparas germicidas UVC con tapas de cerámica y casquillos G13.
- Base: aluminio extruido con 4 ruedas giratorias de bloqueo.

REEMPLAZO DE LÁMPARA

- Para mayor resultados, reemplace las lámparas UVC después de 9,000 horas de uso (1 año aprox.).

GARANTÍA

- UV Control garantía de 3 años

INCLUIDO

- 1 UV-C Móvil.
- 1 gafas de UVC con estuche.
- 1 par de UVC guantes.
- 1 UVC Careta.
- 20 tarjetas de dosímetro.

ADVERTENCIA: Para protegerse contra daños, siga las precauciones básicas de seguridad, que incluyen: Use equipo de protección al operar y manejar el sistema, incluido el siguiente equipo de protección personal (EPP): gafas protectoras, guantes y caretas. Por favor lea y siga todos los documentos, incluyendo: Guía operativa y de mantenimiento, todas las instrucciones, advertencias y avisos de seguridad. No exponer piel y ojos directamente a la luz UVC porque podría causar daño a estas partes delicadas del cuerpo.